

Raumthermostat RDG200KN (S55770-T409) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG200KN
Raumthermostat RDG260KN (S55770-T412) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG260KN
Raumthermostat RDG200KN/BK (S55770-T452) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG200KN/BK
Raumthermostat RDG260KN/BK (S55770-T453) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG260KN/BK

FW V09 (V5.12.0)

Verbesserungen, neue Funktionen:

- Unterstützt die RDG absolut Sollwert-Einstellung bei der Desigo PXC4,5,7 Integration
- Verbesserte Sollwertverwaltung im Energiespar-Sollwertkonzept bei der PL-Link- und der Synco-Integration
- Neue S-Mode Objekte, um die RXB Geräte durch RDG2x0KN und QMX6 zu ersetzen
- Komfort-Sollwert-Schiebung um Energie zu sparen, im Präsenzmelder Status „Nicht belegt“. Ähnliche Funktion wie bei „Pre-Komfort“.
- Verbesserte Funktion „Nachkühlung“ in der Konfiguration Manager-/Subordinate
- Fehlerbehebung

FW V08 (V5.9.0)

Verbesserungen, neue Funktionen:

- PL-link Kommunikation mit DESIGO PXC Regler unterstützt Manager / Subordinate am RDG
- Erweiterung Lüftungs-/Klappenfunktionen für „Kühlen mit Luft“ in Ventilatorkonvektoren-, Universelle Heizen / Kühlen- und VVS-Anwendungen
- Neue Funktion: „Nachspülung“ im Betriebsart Economy kann per Systembefehl ausgelöst werden
- Synco KNX Kommunikation LTE-Mode zwischen RDG2x0 und QMX3 für RXB Regler / QAX Ersatz
- Fehlerbehebung

FW V07 (V5.7.0)

Verbesserungen, neue Funktionen:

- Fehlerbehebung

Raumthermostat RDG200KN (S55770-T409) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG200KN
Raumthermostat RDG260KN (S55770-T412) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG260KN
Raumthermostat RDG200KN/BK (S55770-T452) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG200KN/BK
Raumthermostat RDG260KN/BK (S55770-T453) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG260KN/BK

FW V06 (V5.6.0)

Verbesserungen, neue Funktionen:

- RDG200KN.. und RDG260KN unterstützen PL-link Kommunikation für die Integration im DESIGO PXC Regler
- Fehlerbehebung
-

FW V05 (V5.1.4)

Verbesserungen:

- Fehlerbehebung
-

FW V04 (V5.1.0)

Verbesserungen, neue Funktionen:

- RDG260KN unterstützt Ventilator-konvektoren-Anwendung mit 6-Wege-Kugelventilen
- RDG260KN unterstützt Ventilator-konvektoren-/ Universelle Anwendungen mit 6-Wege-Kugelventilen PICV
- Für ein hydraulischen Abgleich kann der maximale Wasserdurchfluss beim Heizen und Kühlen unabhängig voneinander begrenzt werden, indem die maximale Position der DC-Ventile über Parameter eingestellt wird.
- Die Feuchtigkeitsregelung kann auch im Betriebsmodus Economy aktiviert werden. Diese Funktion ist in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit nützlich
- Die Lüfternachlauffunktion kann in allen Anwendungen aktiviert werden. Dies trägt dazu bei, das Feuchtigkeitsrisiko in den H/K-Registern zu verringern
- Wenn ein defekter Temperatursensor am Multifunktionseingang erkannt wird, sendet der Thermostat den Alarm auf den Bus
- System von Drittanbietern mit S-Mode Kommunikation können Zeitschaltobjekte und Heiz-/Kühlstatusobjekte mit oder ohne Sendeintervall (Heartbeat-Funktion) an den RDG senden. Der Thermostat erkennt den Sende-Modus und aktiviert/deaktiviert die Empfangs-Timeout Funktion automatisch
- Für Servicezwecke (Überprüfung der Installation, Inbetriebnahme oder Fehleranalyse) können Installateure die wichtigsten „Live-Daten“ des Thermostats über das Smartphone-App «PCT Go» lesen

Raumthermostat RDG200KN (S55770-T409) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG200KN
Raumthermostat RDG260KN (S55770-T412) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG260KN
Raumthermostat RDG200KN/BK (S55770-T452) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG200KN/BK
Raumthermostat RDG260KN/BK (S55770-T453) mit KNX Schnittstelle	HVAC RDG260KN/BK

FW V03 (V2.2.0)

Verbesserungen, neue Funktionen:

- Lokaler Schallzeitprogramm für Energie-Optimierung, welche direkt am Thermostat einstellbar ist, kann für erweiterte Heiz- / Kühlanwendungen für Wohnhäusern ausgewählt werden
- Manager / Subordinate-Funktion mit einfacher Inbetriebnahme der Anlage über Mobile App PCT Go. Inbetriebnahme von Master und Slaves auch über das Synco ACS Tool oder über die ETS Tool (S-Mode)
- Bei Fernwärmesystemen begrenzt die neue Delta-Temperaturregelung Funktion den Temperaturunterschied zwischen Vorlauf- und Rücklaufwasser, um das System zu optimieren und den Energieverbrauch zu senken
- Neuer erweiterte Applikation für Fan coil und universelle Anwendungen mit maximal 4 Ausgängen. Einsetzbar z. B. für 4-Rohr / 2-stufige Anwendung, oder durch die Begrenzung der Ausgänge auf 3, für 1-stufiges Heizen / 2-stufiges Kühlen oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen
- Siemens Mobile App PCT Go unterstützt die Inbetriebnahme des KNX Bereichs / Linie / Adresse
- Verbesserte Steuerung von DC 0..10V Ventilatoren und von Anwendungen mit 1-stufigem Ventilator
- Durchflussbegrenzungsfunktion für Kombiventil (PICV) im Heizbetrieb verfügbar auch für 2-Rohr-Systeme